

Bachmann - Steckdosenleiste

Produktbeschreibung: Bachmann - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 7 - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m - Deutschland - Hellgrau, RAL 7035

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller: Bachmann
Hersteller Artikel Nr: 333.604
EAN: 4016514019366



Key Selling Points:

- Verwindungssteifes Profil > 1 HE (52 mm) aus hochwertigem PVC, Profiltiefe 44 mm
- Hochwertig integrierte Elektronikbauteile
- Überspannungsschutz
- Mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker
- Mit doppeltem Schutzkontaktsystem
- 35° gedreht

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bachmann - Steckdosenleiste
Gerätetyp	Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Kabellänge	2 m
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 1U
Lokalisierung	Deutschland
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgabeanschlussstellen	7 x Strom CEE 7/4
Farbe	Hellgrau, RAL 7035
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm