

Thermalright ARO-M140 Prozessor-Luftkühler

Produktbeschreibung: Thermalright ARO-M140 -
Prozessor-Luftkühler - (für: AM4) - 140 mm -
orange

Gruppe: Systemzubehör
Hersteller: Thermalright
Hersteller Artikel Nr: 100700736
EAN: 0814256001397

Beschreibung:

Der Thermalright ARO-M140 passt auf jeden Fall und kühlt Ihren Rechenknecht zuverlässig und gut. Thermalright hat den auf dem Macho Rev.B basierenden Kühler mit einer einfacheren Montage verbessert und die Wärmeleitpaste ist auch schon aufgetragen. Sollten Sie den Kühler irgendwann auf einem anderen AMD Prozessor nutzen wollen, liegt die notwendige Wärmeleitpaste zur Reserve auch schon bei.

Der serienmäßig mitgelieferte Lüfter TY-147A (PWM) läuft mit einer Drehzahl von 300-1.300U/min und ist im Normalbetrieb praktisch nicht wahrnehmbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Thermalright ARO-M140 Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	Wärmeleitpaste
Farbe	Orange
Kompatibilität	Socket AM4
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebälsehöhe	26.5 mm
Drehgeschwindigkeit	300-1300 U/min
Luftstrom	28.7-125 m³/h
Geräuschpegel	15 - 21 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Merkmale	6 Wärmerohre (6 mm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.9 cm x 15.2 cm x 16.2 cm
Gewicht	888 g