

Manhattan Monitor/TV Wall Mount, Full Motion (3 pivots & tiltable), 1 screen, 37-90", Vesa 200x200 to 800x400mm, Max 75kg, Black, Box - mount

Produktbeschreibung: Manhattan Monitor/TV Wall Mount, Full Motion (3 pivots & tiltable), 1 screen, 37-90", Vesa 200x200 to 800x400mm, Max 75kg, Black, Box - Mount für gekrümmter LCD-Fernseher - stabiler Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-229 cm (37"-90") - Wandmontage

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: IC Intracom
 Hersteller Artikel Nr: 461290
 EAN: 0766623461290

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan Monitor/TV Wall Mount, Full Motion (3 pivots & tiltable), 1 screen, 37-90", Vesa 200x200 to 800x400mm, Max 75kg, Black, Box - mount
Produkttyp	Mount - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	88.5 cm x 63.5 cm x 43 cm
Einstellbare Tiefe	6.9-63.5 cm
Neigung	-15° bis 5°
Nivellierung	-3° bis 3°
Drehen	-60° bis 60°
Anpassungen	Nivellierung, Neigung, schwenken
Gewicht	10.5 kg
Empfohlene Verwendung	Gekrümmter LCD-Fernseher
Empfohlene Display-Größe	94-229 cm (37"-90")
VESA-Halterung	200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht	75 kg
Material	Stabiler Stahl
Farbe	Schwarz

