

Transcend StoreJet 25M3 - Festplatte - 1 TB - USB 3.1 Gen 1

Produktbeschreibung:	Transcend StoreJet 25M3 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 Gen 1 - 256-Bit-AES - Iron Gray
Gruppe:	Festplatten
Hersteller:	Transcend
Hersteller Artikel Nr:	TS1TSJ25M3S
EAN:	0760557840879



Beschreibung:

Transcends externe StoreJet 25M3-Festplatte ist eine Kombination aus der preisgekrönten erschütterungsfesten StoreJet M-Serie und der neuesten USB 3.0-Technologie mit SuperSpeed Übertragungsraten, mit der Nutzer ihre Dateien schnell und sicher übertragen können.

Das StoreJet 25M3 hat sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und ein robustes erschütterungsfestes Gehäuse und ist mit einer komfortablen One Touch Auto-Datensicherungstaste ausgestattet. Sie können sofort große Dateien sichern, synchronisieren und kopieren, ohne lange warten zu müssen.



Key Selling Points:

- SuperSpeed USB 3.0-konform und abwärtskompatibel zu USB 2.0
- Bandbreite bis zu 5Gb/s
- Langlebiges Anti-Schock Gummigehäuse
- Hochentwickeltes, internes Festplattenfederungssystem
- Hohe Speicherkapazität
- Plug-and-Play-Betrieb - keine Treiber benötigt
- Stromversorgung über USB - kein externer Adapter benötigt
- Stromsparender Sleep-Modus
- One Touch Auto-Datensicherungstaste
- Multicolor LED-Anzeige (Strom, Datenübertragung, USB 2.0/3.0 Verbindungstyp)
- Inklusive Transcend Elite Datensicherungssoftware



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Transcend StoreJet 25M3 - Festplatte - 1 TB - USB 3.1 Gen 1
Typ	Festplatte - extern (tragbar) - stoßfest, Schlafmodus, One-Touch Backup, LED-Stromanzeige
Kapazität	1 TB
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1
Datenübertragungsrates	5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Merkmale	Stoßfest, Schlafmodus, One-Touch Backup, LED-Stromanzeige, 256-Bit-AES
Stromversorgung	USB-Bus



Farbe	Iron Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.8 mm x 129.5 mm x 16.1 mm
Gewicht	185 g

What's in the Box:

- Transcend StoreJet 25M3 - Festplatte
- Software