

### Canon PIXMA TS3150 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS3150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte  
 Hersteller: Canon  
 Hersteller Artikel Nr: 2226C006  
 EAN: 4019665033113,4549292092875,8592978150488

Beschreibung: Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke - ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.

- Key Selling Points:
- Drucken, Scannen, Kopieren - ganz einfach vom Mobilgerät
  - Schickes, robustes Design
  - Einfach bedienbar dank LC-Display und übersichtlicher Tasten
  - Randloser Fotodruck



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS3150 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Kopiergeschwindigkeit	3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 1200 dpi
Bildschirm	3.8 cm
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 31.6 cm x 14.5 cm
Gewicht	3.9 kg

### Product Features:

- Drucken, Scannen, Kopieren - ganz einfach vom Mobilgerät  
Egal wo Sie gerade sind, mit der Canon PRINT App, AirPrint und Mopria können Sie überall kabellos drucken.
- Schickes, robustes Design  
Mit der gegen Kratzer und Fingerabdrücke unempfindlichen Oberfläche ist das Multifunktionssystem nicht nur praktisch sondern auch einfach zu pflegen.
- Einfach bedienbar dank LC-Display und übersichtlicher Tasten  
Verbinden mit dem Mobilgerät, Einstellungen prüfen oder Fehlerdiagnose - das übersichtliche 3,8 cm große LCD macht alles ganz einfach.
- Randloser Fotodruck  
Die farbstoffbasierten Tinten ermöglichen den randlosen Fotodruck bis zum Format 13 x 18 cm.

