

DYMO LabelMANAGER 210D - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer

Produktbeschreibung: DYMO LabelMANAGER 210D -
Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer -
Rolle (1,2 cm) - 180 dpi - 1-zeiliger Druck,
2-zeiliger Druck

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Dymo Corporation
 Hersteller Artikel Nr: S0784440
 EAN: 3501170784440

Beschreibung:
 Der LabelManager 210D ist ein Etikettiergerät, das auf jeden Schreibtisch gehört. Vielseitig, und doch einfach zu verwenden: Der LabelManager 210D hat alle Funktionen, die ein professionelles Etikettiergerät haben sollte. Eine moderne Benutzeroberfläche macht dieses Etikettiergerät extrem anwendungsfreundlich.

- Key Selling Points:
- Einfache Navigation vom Anfang bis hin zum eigentlichen Druck
 - Schnellzugriffstasten für Symbole und diakritische Zeichen
 - Automatische Selbstabschaltung für eine längere Batterielebensdauer

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DYMO LabelMANAGER 210D - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - s/w
Max. Mediengröße	Rolle (1,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	6 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	12 mm x 400 mm
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Medientyp	Beständiges Polyesterband, flexibles Nylonband, selbstklebende Etiketten
Kompatible Bänder	D1-Schriftband
Schriftgrößen	6 Größen
Schriftschnitt & Effekte	Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, Rahmen um Text
Funktionen	1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung	1 Zeile x 13 Zeichen
Tastatur	QWERTY
Batterie	Erforderlich 6 x AA-Typ Enthaltene Anz. 0

