

DORO 1370 - Schwarz - 16 MB - GSM - Mobiltelefon

Produktbeschreibung: DORO 1370 - Mobiltelefon - 16 MB - microSD slot - 240 x 320 Pixel - TFT - RAM 8 MB - 3 MP - Schwarz

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: DORO
 Hersteller Artikel Nr: 380464
 EAN: 7322460075644

Beschreibung:

Sie suchen ein Mobiltelefon, mit dem Anrufe und Textnachrichten leicht von der Hand gehen und das Ihnen praktische Direktwahltasten bietet? Dann ist das Doro 1370 genau das Richtige für Sie. Es verfügt zudem über eine Taschenlampe, eine 3-Megapixel-Kamera und mehr. Und das alles zu einem günstigen Preis.

Dieses Kameratelefon eignet sich perfekt für alle, die beim Schreiben von Textnachrichten und beim Anschauen von Bildern ein breites Display zu schätzen wissen. Drei Direktwahltasten sorgen für schnellen Zugriff auf Nachrichtenfunktion, Taschenlampe und die benutzerfreundliche Kamera. Machen Sie im Handumdrehen Fotos. Die breit voneinander abgesetzten, konvex geformten Tasten erleichtern das Wählen und die Texteingabe. Hören Sie Musik mit dem FM-Radio und genießen Sie dank der eingebauten Notruftaste Sorgenfreiheit.

Key Selling Points:

- Alles im Blick mit einem breiten Display
- Weit abgesetzte Tasten
- Notruftaste für zusätzliche Sicherheit

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	DORO 1370 - Schwarz - 16 MB - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp	Mobiltelefon
Anzeige	LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - 6.1 cm (2.4") - TFT
Besonderheiten	UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Speicher	16 MB - RAM 8 MB
Unterstützte Speicherkarte	microSD Steckplatz
Hinterere Kamera	3 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Bar
SIM-Kartentyp	(3FF)
Anzahl SIM-Karten	Eine SIM
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss
Gesprächszeit	Bis zu 420 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 530 Stunden
Farbe	Schwarz



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.5 mm x 12.6 mm x 125 mm
Gewicht	106 g
SAR	1,479 W/kg (Körper), 0,392 W/kg (Kopf)