

Manhattan Monitor/TV Dual Wall Mount, Gas Spring, Full Motion (3 pivots & tiltable), 2 screens, 17-32", Vesa 75x75 to 100x100mm, Black, Box - Klammer

Produktbeschreibung: Manhattan Monitor/TV Dual Wall Mount, Gas Spring, Full Motion (3 pivots & tiltable), 2 screens, 17-32", Vesa 75x75 to 100x100mm, Black, Box - Klammer für 2 LCD-Displays - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32") - Wandmontage

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: IC Intracom
 Hersteller Artikel Nr: 461627
 EAN: 0766623461627

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan Monitor/TV Dual Wall Mount, Gas Spring, Full Motion (3 pivots & tiltable), 2 screens, 17-32", Vesa 75x75 to 100x100mm, Black, Box - Klammer
Produkttyp	Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	91.8 cm x 10 cm x 28 cm
Neigung	-35 ° bis 35 °
Rotation	180°
Drehen	-90° bis 90°
Anpassungen	Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung	2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe	43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Material	Kunststoff, Aluminium, Stahl

