

### Qpad DX-80 - Maus - USB - Silk Black

Produktbeschreibung: Qpad DX-80 - Maus - Für Rechtshänder - optisch - 7 Tasten - kabelgebunden - USB - Silk Black

Gruppe: Zeigegeräte  
 Hersteller: QPAD  
 Hersteller Artikel Nr: 9J.Q3Y88.M02  
 EAN: 4715109798098



#### Beschreibung:

Die QPAD DX-80 erfindet die Ära der FPS Gaming-Mäuse neu. Mit dem schlanken Formfaktor, der ergonomischen Form sowie dem geringen Gewicht ist die QPAD DX-80 die perfekte Wahl für Hardcore-Gamer. Die Auflösung der Gaming-Mouse ist hardwaremäßig in Schritten von 1000, 1600, 2400, 3200, 5000 und 8000 dpi einstellbar.

Ein echtes Highlight ist die RGB-Farbbeleuchtung der Maus. Die LED Beleuchtung sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre beim Spielen bzw. Zocken. Das innovativ-ergonomische Design für die rechte Hand und die spezielle Soft-Touch-Oberfläche sorgen für tolle Griffbarkeit, Ultra-Grip garantiert!

Die elegante QPAD DX-80 sticht hervor durch die gute Verarbeitung, die erstklassige Beleuchtung und das stoffummantelte Kabel (ca. 1.8 m Länge).



#### Key Selling Points:

- Hochauflösende optische Gaming Maus
- Auflösung einstellbar direkt an der Maus in Schritten (1000/1600/2400/3200/5000/8000 dpi)
- Leichtes Design (ca. 120 g)
- Spezielles Rechtshänder-Design
- Besondere Soft-Touch Oberfläche
- 7 Tasten inkl. Mausrad



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Qpad DX-80 - Maus - USB - Silk Black
Gerätetyp	Maus
Anschlusstechnik	Kabelgebunden - USB
Farbe	Silk Black
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	7
Bewegungsauflösung	8000 dpi
Leistung	1 ms Reaktionszeit, Maximale Beschleunigung 20 G, 100 Zoll/s, 4000 Bilder pro Sekunde, 125/500/1000 Hz Abtastrate, 1000/1600/2400/3200/5000/8000 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Goldener USB-Anschluss, geflochtenes Kabel, OMRON-Schalter, ARM Cortex-M0 Prozessor, RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben, Pixart PMW 3325 optischer Gamingsensor

Kabellänge

1.8 m