

Canon PIXMA TS3352 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS3352 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 ipm (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n) - Rot

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 3771C046
 EAN: 4549292144024

Beschreibung:

Kompakt und einfach bedienbar ist der TS3350 die ideale Wahl für alle, die einen preisgünstigen Allrounder suchen. Der Drucker ist schnell eingerichtet und die WLAN-Verbindung ist auf Knopfdruck hergestellt - einfacher kann man kaum loslegen. Mit der Canon PRINT App kannst du drucken, kopieren und die Verbindung zur Cloud herstellen - ganz ohne PC. Alternativ kannst du auch ohne die App drucken: mit AirPrint (iOS) und Mopria (Android). Dank FINE Druckkopf mit ChromaLife100 Tinten werden Dokumente scharf und Fotos überzeugen mit leuchtenden Farben. Die Easy-PhotoPrint Editor App und Creative Park eröffnen dir zahlreiche kreative Möglichkeiten. Der vielseitige Papiereinzug hinten ermöglicht die Zufuhr von diversen Druckmedien für eine ungehinderte Kreativität.

Key Selling Points:

- Das kompakte und preisgünstige Tintenstrahl-Multifunktionssystem lässt sich ganz einfach bedienen
- Mit der Canon PRINT App kannst du drucken, kopieren, scannen und auf die Cloud zugreifen, und per AirPrint (iOS) und Mopria (Android) auch ganz ohne App kabellos drucken
- Dank Connect Taste erfolgt die Verbindung mit dem Mobilgerät auf KnopfdruckDie Steuerung erfolgt über ein 3,8 cm Schwarzweiß-LCD und das Setup ist schnell erledigt
- Der Easy-PhotoPrint Editor hilft dir dabei, deine Fotos in Kalender oder Collagen zu verwandeln und bei Creative Park findest du jede Menge Bastelvorlagen
- Natürlich kannst du auch die unterschiedlichsten Druckmedien verwenden, um deine kreativen Ideen umzusetzen - dazu gibt es z.B. wiederaufklebbares, magnetisches oder quadratisches Fotopapier
- Die automatische Stromab-/anschaltung sorgt für einen reduzierten EnergieverbrauchEin Randlosfoto im Format 10 x 15 cm ist in nur ca. 65 Sekunden gedruckt



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS3352 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.7 ipm (einfarbig)/bis zu 4 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 1200 dpi
Bildschirm	3.8 cm (1.5")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	101.6 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzend, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 31.6 cm x 14.5 cm
Gewicht	3.9 kg
Farbe	Rot

