

Bea-fon Silver Line SL595 - Silber, Rot - GSM - Mobiltelefon

Produktbeschreibung:	Bea-fon Silver Line SL595 - Mobiltelefon - microSD slot - 320 x 240 Pixel - TFT - 1,3 MP - Silber, Rot
Gruppe:	Mobiltelefone
Hersteller:	Bea-fon Mobile
Hersteller Artikel Nr:	SL595_EU001RS
EAN:	9120042772831



Beschreibung:

Qualität, Funktion und Design müssen keine Gegensätze sein! Den Beweis dafür liefert das bea-fon Modell, welches gekonnt Design mit Komfort verbindet. Die ergonomische Form und die gummierte Oberfläche sorgen für mehr Griffbarkeit, somit auch für mehr Sicherheit.

Über das zweite Farbaußendisplay erhalten Sie alle Statusmeldungen wie Tag, Uhrzeit, Batterieladung und Hinweise auf eingehende Nachrichten. Mit der integrierten Kamera können Sie, mittels einer Schnellzugriffstaste, schnell Schnappschüsse und Selfies machen. Weitere praktische Sonderfunktionen sind die integrierte Taschenlampe und eine zuschaltbare Tastenansage.



Key Selling Points:

- SOS-Notruftaste
- Fotokontaktanzeige bei Anruf
- Außendisplayanzeige für Statusmeldungen
- Kontrastreiches TFT Farbdisplays
- Kamera
- Kamerataste
- 2 Direktwahltasten (M1/M2)
- Tischladeschale im Lieferumfang
- Extra lauter Klingelton
- Große beleuchtete Tasten
- Taschenlampe
- Bluetooth
- Telefonbuch bis zu 250 Kontakte



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bea-fon Silver Line SL595 - Silber, Rot - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp	Mobiltelefon
Anzeige	LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - 6.1 cm (2.4") - TFT
Display (2.)	Farbe - 3.7 cm (1.44")
Besonderheiten	UKW-Radio
Unterstützte Speicherkarte	microSDHC Steckplatz - bis zu 16 GB
Hintere Kamera	1,3 Megapixel
Service Provider	Nicht angegeben
Formfaktor	Klapp-Handy
SIM-Kartentyp	(2FF)

Anzahl SIM-Karten	Eine SIM
Drahtlose Schnittstelle	Bluetooth
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit	Bis zu 350 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 250 Stunden
Farbe	Silber, Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.5 mm x 18.5 mm x 101.8 mm
Gewicht	86 g
SAR	0,649 W/kg (Körper), 0,929 W/kg (Kopf)