

## G.Skill Ripjaws - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert

Produktbeschreibung:	G.Skill Ripjaws - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Gruppe:	RAM
Hersteller:	G.Skill
Hersteller Artikel Nr:	F4-3200C22S-8GRS



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - ungepuffert
Produkttyp	Speichermodul
Kapazität	8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten	CL22 (22-22-22-52)
Leistungsmerkmale	Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.2 V