

### Tapo C310 - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung:	Tapo C310 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 3 MP - 2304 x 1296 - 2304p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - GbE - H.264 - Gleichstrom 9 V
Gruppe:	PC- und Netzwerkkameras
Hersteller:	TP-Link
Hersteller Artikel Nr:	TAPO C310
EAN:	6935364010911



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Tapo C310 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.23 cm x 10.34 cm x 6.43 cm
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	15 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2304p
Typ des optischen Sensors	9.4 mm (1/2.7") - 3 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	3.89 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.2
Schnittstellen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11n
Spannung	Gleichstrom 9 V
Leistungsmerkmale	Weckfunktion, Push-Benachrichtigung, Sprachsteuerung, LED-Anzeige, Reset-Taste, eingebaute Sirene, Nachtsichtfähigkeit
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 45 °C; 10 - 90 % (nicht-kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

