

Canon PIXMA TS3450 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung:	Canon PIXMA TS3450 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 7.7 ipm (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n) - Schwarz
Gruppe:	Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller:	Canon
Hersteller Artikel Nr:	4463C006
EAN:	4549292165678



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS3450 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 7.7 ipm (einfarbig)/bis zu 4 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 1200 dpi
Bildschirm	3.8 cm (1.5")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	89 x 127 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, glänzend, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier
Standardmedienkapazität	60 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 32.7 cm x 14.5 cm
Gewicht	4 kg
Farbe	Schwarz

