

## ViewSonic VA3456-MHDJ - LED-Monitor - 86.4 cm (34")

Produktbeschreibung: ViewSonic VA3456-MHDJ - LED-Monitor - 86.4 cm (34") (34.1" sichtbar) - 3440 x 1440 Ultra WQHD @ 75 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ViewSonic  
 Hersteller Artikel Nr: VA3456-MHDJ-EU  
 EAN: 0766907010374



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VA3456-MHDJ - LED-Monitor - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	Ultra WQHD 3440 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.7 cm x 20.1 cm x 51.331 cm
Gewicht	9.2 kg
Kennzeichnung	CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, CE/EMC, HDCP 2.2, Mexico Energy label, Mexico CoC, ICE-003

