

G.Skill Ripjaws - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws - DDR4 - Modul - 8 GB - SO
DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 -
CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC

Gruppe: RAM
Hersteller: G.Skill
Hersteller Artikel Nr: F4-2400C16S-8GRS
EAN: 4719692007650



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - ungepuffert
Produkttyp	Speichermodul
Kapazität	8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten	CL16 (16-16-16-39)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Spannung	1.2 V