

ViewSonic VG2456 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") - mit integriertem Gigabit Ethernet

Produktbeschreibung: ViewSonic VG2456 - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mit integriertem Gigabit Ethernet

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ViewSonic
 Hersteller Artikel Nr: VG2456-US
 EAN: 0766907006155

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VG2456 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") - mit integriertem Gigabit Ethernet
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	15 ms (Grau-zu-Grau typisch); 5 ms (Grau-zu-Grau mit Overdrive)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.9 cm x 20.2 cm x 40.62 cm
Gewicht	6.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, cTUVus, DisplayPort 1.2, Mexico Energy label, Mexico CoC

