

ASUS TUF Gaming VG24VQR - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 59.9 cm (23.6")

Produktbeschreibung: ASUS TUF Gaming VG24VQR - LED-Monitor - gebogen - 59.9 cm (23.6") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM0577-B01170
 EAN: 4718017881708



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS TUF Gaming VG24VQR - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 59.9 cm (23.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 59.9 cm (23.6")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.5 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.272 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau); 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.759 cm x 21.76 cm x 52.659 cm
Gewicht	5.66 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification