

Makita HP332DY1J - Bohrhammer/Treiber

Produktbeschreibung: Makita HP332DY1J - Bohrhammer/Treiber -
schnurlos - 2 Geschwindigkeiten -
Bohrfutterschlüssel 10 mm - 35 N·m - 10.8 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Makita
Hersteller Artikel Nr: HP332DY1J
EAN: 0088381809252

Key Selling Points:

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Schlagwerk abschaltbar
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Makita HP332DY1J - Bohrhammer/Treiber
Produkttyp	Bohrhammer/Treiber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 450 / 0 - 1500 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	0.8 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	35 N·m
Max. Drehmoment (weich)	21 N·m
Batterie	10.8 V - Lithium-Ionen

What's in the Box:

- Bohrhammer/Treiber
- Kreuzschlitzeinsatz, M4 Schraube
- MAKPAC 1 Kasten

