

## Tristar BP-2965 Bratplatte, Schwarz, Freistehend, 1 Zone(n), 460 x 260 mm, Drehregler, 2000 W

Beschreibung: Tristar BP-2965 Bratplatte. Produktfarbe: Schwarz, Geräteplatzierung: Freistehend, Anzahl Herdplatten/Kochzonen: 1 Zone(n). Leistung: 2000 W. Gewicht: 2 kg. Verpackungsbreite: 590 mm, Verpackungstiefe: 275 mm, Verpackungshöhe: 109 mm



Gruppe: Elektro-Grillplatten  
 Hersteller: Tristar  
 Hersteller Art. Nr.: BP-2965  
 EAN/UPC: 8713016029652

### Marketing:

Die Tristar BP-2965 Grillplatte hat 2000 W Leistung, so dass sie die gewünschte Temperatur schnell erreicht. Mit dem Thermostat können Sie die gewünschte Temperatur exakt einstellen. Dank Antihafbeschichtung und spülmaschinenfester Teile lässt sich die Grillplatte mühelos reinigen.

### <b>Praktisches Design</b>

Die Tristar-Grillplatte zeichnet sich durch ihr praktisches Design und die hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Die Grillplatte hat kühl bleibende Handgriffe, die Sie jederzeit sicher anfassen können. Mit einer Bratfläche von 46 x 26 cm bietet sie außerdem viel Platz. Die rutschfesten Füße sorgen außerdem dafür, dass die Grillplatte sicher auf der Arbeitsplatte stehen bleibt.

### <b>Gesünderes Grillen</b>

Die Tristar-Grillplatte hat eine integrierte Abtropfvorrichtung, die austretendes Fett automatisch in den Fettfang ableitet. So bereiten Sie nicht nur besonders gesunde, sondern auch knusprige Grillspeisen zu. Die Grillplatte hat ein abtrennbarees Netzkabel mit Thermostat, so dass Sie je nach Grillgut die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Dank einer Leistung von 2000 W wird die Grillplatte schnell und exakt auf die gewünschte Temperatur erhitzt.

### <b>Einfach zu reinigen</b>

Die Tristar-Grillplatte lässt sich sehr leicht reinigen. Die Antihafbeschichtung sorgt dafür, dass die Grillplatte im Handumdrehen wieder sauber ist, und gewährleistet außerdem, dass nichts haften bleibt. Zudem sind alle losen Teile spülmaschinenfest. Somit ist das Reinigen der Grillplatte überhaupt kein Problem.

<b>Details</b>	
<b>Design</b>	
Produktfarbe	Schwarz
Geräteplatzierung	Freistehend
Anzahl Herdplatten/Kochzonen	1 Zone(n)
Kochoberfläche	460 x 260 mm
Steuerung	Drehregler
Cool Touch Handgriff	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
Rutschfeste Füße	Ja
Spülmaschinenfeste Platten	Ja
Teflonbeschichtet	Ja
Tropfenschale	Ja
<b>Leistungen</b>	
Regelbare Temperatur	Ja
<b>Leistung</b>	
Leistung	2000 W
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Gewicht	2 kg
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsbreite	590 mm
Verpackungstiefe	275 mm
Verpackungshöhe	109 mm
Paketgewicht	2,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	
Anzahl	1