

Techly IDATA HDMI-MX14, HDMI/DVI, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1080 Pixel, 480i,480p,576i,576p,720p,1080p,2160p, 60 Hz, Schwarz



Beschreibung:	Techly IDATA HDMI-MX14. Video Porttyp: HDMI/DVI. Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1080 (HD 1080), Maximale Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Unterstützte Video-Modi: 480i,480p,576i,576p,720p,1080p,2160p. Produktfarbe: Schwarz. Zertifizierung: CE RAEE
Gruppe:	Videosplitter
Hersteller:	Techly
Hersteller Art. Nr.:	IDATA HDMI-MX14
EAN/UPC:	8054529025695

Details	
Anschlüsse und Schnittstellen	
Video ports Anzahl	7
Video Porttyp	HDMI/DVI
DC-Anschluss	Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Video	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Full-HD	Ja
HD-Ready	Ja
Maximum Auffrischungsrate	60 Hz
Unterstützte Video-Modi	480i,480p,576i,576p,720p,1080p,2160p
Farbe	
Produktfarbe	Schwarz
Zertifikate	
Zertifizierung	CE\nRAEE
Technische Details	
Eingang	CVBS / VGA / HDMI
HDMI-Version	1.3a
Teilnehmerausgang	HDMI
Verpackungsinhalt	
AC-Netzadapter	Ja
Betriebsanleitung	Ja