

## Metabo PowerMaxx BS 12 BL Q - Bohrer/Schrauber

Produktbeschreibung: Metabo PowerMaxx BS 12 BL Q -  
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2  
Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 10  
mm - 18 N·m - 2 Akkus - 12 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
Hersteller: Metabo  
Hersteller Artikel Nr: 601039500  
EAN: 4007430337375



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Metabo PowerMaxx BS 12 BL Q - Bohrer/Schrauber
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 500 / 0 - 1650 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 10 mm
Max. Drehmoment (hart)	18 N·m
Max. Drehmoment (weich)	45 N·m
Batterie	2 x 12 V - Lithium-Ionen