

Tristar CP-3002 Zitruspresse, Schwarz, Edelstahl, 85 W, Typ C, 1 Stück(e), 1,96 kg, 222 mm



Beschreibung:	Tristar CP-3002 Zitruspresse. Produktfarbe: Schwarz, Edelstahl. Leistung: 85 W, Stromstecker-Typ: Typ C. Menge pro Packung: 1 Stück(e). Gewicht: 1,96 kg, Verpackungsbreite: 222 mm, Verpackungstiefe: 230 mm. Menge je Palette: 72 Stück(e), Menge pro ISO Container (20 Fuß): 1760 Stück(e), Menge pro ISO Container (40 Fuß): 3600 Stück(e)
Gruppe:	Elektrische Zitronenpressen
Hersteller:	Tristar
Hersteller Art. Nr.:	CP-3002
EAN/UPC:	8713016077462

Marketing:

Mit der Tristar CP-3002 Zitruspresse bereiten Sie im Handumdrehen köstliche und gesunde Säfte zu. Dank der zwei verschiedenen Presskegel eignet sich die elegante Elektro-Saftpresse für alle Arten von Zitrusfrüchten und überzeugt durch ihren hohen Komfort. Der einzigartige Presshebel sorgt dafür, dass Sie weniger Kraft aufwenden müssen und dennoch mehr Saft gewinnen.

Rundum praktisch

Die Tristar Zitruspresse bietet jeden Komfort: dank des leistungsstarken 85-W-Motors und der beiden Presskegel, die unterschiedliche groß sind und sich nach links und rechts drehen, erzielen Sie stets ein optimales Resultat. Außerdem hat die Saftpresse rutschfeste Füße, so dass sie sicher auf der Arbeitsfläche steht, und einen besonders robusten Fruchtfleischfilter aus Edelstahl.

Praktisches Design

Mit ihrem exklusiven Edelstahlgehäuse wird die Tristar Zitruspresse zum Blickfang in Ihrer Küche. Über den integrierten Ablauf kann der Saft direkt ins Glas fließen. Sie können den Auslauf aber auch schließen, um den Saft in der Zitruspresse zu belassen. Mit dem Presshebel können Sie die Fruchthälfte ohne großen Kraftaufwand auf den Kegel drücken, wobei Ihre Hände sicher sind und sauber bleiben.

Spülmaschinenfest

Die Tristar Zitruspresse lässt sich zudem sehr leicht reinigen. Sie können die Zitruspresse zerlegen und alle losen Teile in die Spülmaschine stellen, so dass sie im Handumdrehen wieder sauber ist. Dank kompakter Abmessungen und integriertem Kabelfach lässt sich die Zitruspresse nach dem Gebrauch bequem verstauen. Der transparente Deckel schützt die Zitruspresse vor Staub.

Lieferumfang:

Tristar Zitruspresse, 2 Presskegel, Bedienungsanleitung

- Elektro-Saftpresse mit elegantem Edelstahlgehäuse und Fruchtfleischfilter

- Zwei Presskegel, die sich nach links und rechts drehen und für Zitrusfrüchte aller Art geeignet sind

- Der

Saft kann wahlweise direkt in ein Glas ausgegeben oder dank Tropfschutz im Behälter zurückbehalten werden\n- Leicht zu reinigende Saftpresse, weil alle abnehmbaren Teile spülmaschinenfest sind\n- Dank des einzigartigen Presshebels brauchen Sie deutlich weniger Kraft, um Orangen, Zitronen oder Limetten auszupressen

Details	
Funktionen	
Produktfarbe	Schwarz, Edelstahl
Behälter	Ja
Deckel	Ja
Kabelaufwicklung	Ja
Abluft	Ja
Anti-Tropf-Funktion	Ja
Anzahl der Druckkegel	2
Doppeldrehkegel	Ja
Druckhebel	Ja
Einfach zu säubern	Ja
Einfache Montage	Ja
Fruchtfleischfilter	Ja
Griff(e)	Ja
Rutschfeste Füße	Ja
Saftcontainer	Nein
Energie	
Leistung	85 W
Stromstecker-Typ	Typ C
Lieferumfang	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Betriebsanleitung	Ja
Gewicht & Abmessungen	
Gewicht	1,96 kg
Verpackungsbreite	222 mm
Verpackungstiefe	230 mm
Verpackungshöhe	222 mm
Paketgewicht	2,26 kg
Logistikdaten	
Menge je Palette	72 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß)	1760 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)	3600 Stück(e)
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC)	4200 Stück(e)
Lagenanzahl auf Palette	1
Breite des Versandkartons	31 cm
Versandkarton Länge	46 cm
Höhe des Versandkartons	45,5 cm
Gewicht Versandkarton	10,8 kg
Menge pro Versandkarton	4 Stück(e)