

## Bosch GSR 18V-21 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus

Produktbeschreibung: Bosch GSR 18V-21 Professional -  
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2  
Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13  
mm - 55 N·m - 2 Akkus - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge  
Hersteller: Bosch  
Hersteller Artikel Nr: 06019H100A  
EAN: 4059952510590

### Key Selling Points:

- Professionelle Leistung: 55 Nm hartes Drehmoment, 13 mm Bohrfutter und ausreichend Laufzeit für die Hauptanwendungen
- Professionelle Qualität: ECP, Ganzmetallgetriebe und extrem robustes Gehäuse für den täglichen Einsatz auf der Baustelle



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GSR 18V-21 Professional - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 2 Akkus
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 480 / 0 - 1800 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1,5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	55 N·m
Max. Drehmoment (weich)	21 N·m
Batterie	2 x 18 V - Lithium-Ionen