

### LG 22SM3G-B SM3G Series - 55 cm (22") Klasse (54.6 cm (21.5") sichtbar) Pro:Idiom integriert LED-Display - Full HD

Produktbeschreibung: LG 22SM3G-B - 55 cm (22") Diagonalklasse (54.6 cm (21.5") sichtbar) - SM3G Series LED-Display - Digital Signage Pro:Idiom integriert - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - Schwarz

Gruppe: Fernsehgeräte & Flachbildschirme  
Hersteller: LG Electronics  
Hersteller Artikel Nr: 22SM3G-B.AEU



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 22SM3G-B SM3G Series - 55 cm (22") Klasse (54.6 cm (21.5") sichtbar) Pro:Idiom integriert LED-Display - Full HD
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Diagonale Klasse	55 cm (22")
Diagonale Größe	54.6 cm (21.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, SNMP- Unterstützung, Local Contents Scheduling, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherlaufwerk-Kapazität	8 GB
Speicherkapazität	8 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsaufnahme im Betrieb	33 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	29 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energieverbrauch pro Jahr	42 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	51.03 cm x 5.38 cm x 30.21 cm



Gewicht

3.34 kg

