

### Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Onyx Gray - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 128 GB - microSD slot - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (395 ppi (Pixel pro Zoll)) - AMOLED - RAM 6 GB (16 MP Vorderkamera) - 4x x Rückkamera - Android - Telekom - Onyx Gray

Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Deutsche Telekom  
 Hersteller Artikel Nr: 99931916



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xiaomi Redmi Note 10 Pro - Onyx Gray - 4G - 128 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 4G
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.94 cm (6.67") - 395 ppi (Pixel pro Zoll) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 732G 2.3 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO 618
Speicher	128 GB - RAM 6 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB
Betriebssystem	Android 11 mit MIUI 12
Hinterere Kamera	108 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.9 - Fokus: automatisch
2. hintere Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Rückkamera	5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vierte Rückkamera	2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera	16 Megapixel f/2.45
Service Provider	Telekom
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2106 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 587 Stunden
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Farbe	Onyx Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.5 mm x 8.1 mm x 164 mm
Gewicht	193 g
SAR	0.597 W/kg

