

Bosch UniversalGardenTidy 2300 - Gartensauger/Laubbläser - elektrisch

Produktbeschreibung:	Bosch UniversalGardenTidy 2300 - Gartensauger/Laubbläser - elektrisch - 2300 W - 165 - 285 km/h - 4.7 kg
Gruppe:	Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller:	Bosch
Hersteller Artikel Nr:	06008B1002
EAN:	4059952577159



Beschreibung:

Der UniversalGardenTidy ist die 3-in-1-Lösung für eine effiziente Beseitigung von Gartenabfällen. Dieses vielseitige ProSilence Gartengerät reduziert den Schalleistungspegel um bis zu 75 % und sorgt für einen außergewöhnlich niedrigen Geräuschpegel von 99 dB (A). Blasen, saugen, häckseln - schneller und einfacher Wechsel zwischen den Funktionen. Das feuchtigkeits- und schmutzabweisende Material des Fangsacks sorgt dafür, das Wasser und Schmutz zum Boden abgeleitet werden. Ein Metalllüfter ermöglicht optimale Leistung für eine längere Betriebsdauer und durch seine größere Spirale lassen sich Blockaden leicht und sicher lösen. Flexible und effiziente Gartenreinigung mit stufenloser Drehzahleinstellung sowohl im Blas- als auch im Saugmodus.

Key Selling Points:

- Außergewöhnlich niedriger Geräuschpegel von 99 dB (A): um bis zu 75 % reduzierter Schalleistungspegel (ProSilence)
- Flexible Gartenpflege: 3-in-1-Funktion ermöglicht Blasen, Saugen und Häckseln
- Leichter und schneller Funktionswechsel, werkzeuglos, mit Schnellverschluss
- Fangsack mit Schnellverschluss, aus feuchtigkeits- und schmutzabweisendem Material
- Klein, leicht und ergonomisch für eine hervorragende Handlichkeit im Garten

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch UniversalGardenTidy 2300 - Gartensauger/Laubbläser - elektrisch
Produkttyp	Gartensauger/Laubbläser - elektrisch
Leistung	165 - 285 km/h
Behälterkapazität	45 L
Schreddern	Ja
Abmessung	23 cm x 67 cm x 115 cm
Gewicht	4.7 kg