

## Thomson WAB175, 50 kg, 94 cm (37 Zoll), 190,5 cm (75 Zoll), 50 x 50 mm, 600 x 400 mm, Schwarz



**Beschreibung:** Thomson WAB175. Geeignet für: TV, Höchstgewichtskapazität: 50 kg, Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität: 94 cm (37 Zoll), Maximaler Bildschirmdurchmesser: 190,5 cm (75 Zoll), Minimale VESA-Halterung: 50 x 50 mm, Maximale VESA-Halterung: 600 x 400 mm. Neigungswinkelbereich: -15 - 15°, Abstand zur Wand (min): 6,8 cm, Abstand zur Wand (max): 6,8 cm. Produktfarbe: Schwarz

**Gruppe:** Flachbildschirm-Wandhalterung  
**Hersteller:** Thomson  
**Hersteller Art. Nr.:** 00132403  
**EAN/UPC:** 4047443251091

Details	
<b>Montage</b>	
Höchstgewichtskapazität	50 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität	94 cm (37 Zoll)
Maximaler Bildschirmdurchmesser	190,5 cm (75 Zoll)
Geeignet für	TV
Minimale VESA-Halterung	50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung	600 x 400 mm
VESA Montageadapter	50 x 50,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt	1
<b>Ergonomie</b>	
Neigungswinkelbereich	-15 - 15°
Abstand zur Wand (max)	6,8 cm
Abstand zur Wand (min)	6,8 cm
<b>Design</b>	
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
<b>Lieferumfang</b>	
Anker enthalten	Ja
Schrauben enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja
Montageset	Ja
<b>Gewicht &amp; Abmessungen</b>	
Breite	650 mm
Tiefe	68 mm

Höhe	420 mm
------	--------

<b>Verpackungsinformation</b>
-------------------------------

Verpackungsart	Box
----------------	-----

<b>Weitere Spezifikationen</b>
--------------------------------

Anpassbar	Ja
-----------	----

Befestigungstyp	Wand
-----------------	------