

BenQ MH5005 - DLP-Projektor - tragbar - 3D

Produktbeschreibung: BenQ MH5005 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3800 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

Gruppe: Projektoren
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: 9H.JNG77.13G
 EAN: 4718755084232



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ MH5005 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	20000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	280 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.6 cm x 22.1 cm x 12 cm
Gewicht	2.3 kg

