

Philips P-line 326P1H - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

Produktbeschreibung: Philips P-line 326P1H - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Black Texture

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Philips
 Hersteller Artikel Nr: 326P1H/00
 EAN: 8712581768096

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips P-line 326P1H - LED-Monitor - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	58 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	38.9 W
Leistungsmerkmale	USB Hub, 2,0-Megapixel-Kamera, Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2727 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Farbe	Black Texture
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm
Gewicht	12.22 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, EPA, CU-EAC, EAEU RoHS

