

Gigabyte G32QC A - LED-Monitor - gebogen - 80 cm (31.5") - HDR

Produktbeschreibung: Gigabyte G32QC A - LED-Monitor - gebogen - 80 cm (31.5") - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Gruppe: Monitore
 Hersteller: GIGABYTE
 Hersteller Artikel Nr: G32QC A



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte G32QC A - LED-Monitor - gebogen - 80 cm (31.5") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	40 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.2724 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.05 cm x 23.48 cm x 55.22 cm
Gewicht	7.8 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2

