

## Gigabyte G27QC A - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27") - HDR

Produktbeschreibung: Gigabyte G27QC A - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: GIGABYTE  
 Hersteller Artikel Nr: G27QC A  
 EAN: 4719331811334



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte G27QC A - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	30 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.03 cm x 20.3 cm x 53.1 cm
Gewicht	6.33 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2

