

Gigabyte G27FC A - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: Gigabyte G27FC A - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore
 Hersteller: GIGABYTE
 Hersteller Artikel Nr: G27FC A
 EAN: 4719331811419



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gigabyte G27FC A - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 165 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.03 cm x 20.3 cm x 53.1 cm
Gewicht	6.4 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2

