

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Mini-Tastatur mit integriertem Smart-Touchpad – Abmessungen 291 x 29 x 197 mm
- Neuartiges Smart-Touchpad mit erweiterten Finger-Funktionen:  
2 Finger = Bildauf-/absrollen ähnlich einem Mausrad  
3 Finger = Menüaufruf wie bei rechter Maustaste
- Modernes Design in edler, matt-schwarzer SoftSkin-Beschichtung
- Volle Funktionalität einer Tastatur mit Full-Size-Layout
- Besonders leiser und spürbarer Anschlag durch hochwertige Soft-Touch-Membrantechnologie
- Dezent blau leuchtende Status-LEDs für Caps-, Num- und Scroll-Lock im neuen Light-Stripe-Design
- Plug & Play -Installation, kein spezieller Treiber notwendig
- In verschiedenen Länderversionen verfügbar
- Ansprechende Retail-Verpackung
- Optimaler Einsatz für 19"-IPC, POS, Empfangs-Tresen, Schulungs-, Konferenz- & Präsentationsräume, Digital Living Rooms etc.



### TECHNISCHE DATEN

Anzahl Tasten:	88 / 89 (länderabhängig)
Bauart:	Soft-Touch -Membrantechnologie
Zu erwartende Lebensdauer:	ca. 5 Mio. Anschläge / Taste
Betätigung:	3,0 ±0,5 mm Gesamtweg
Druckpunkt:	55 ±15 g
Spannungsversorgung:	+5 V <sub>DC</sub> ±5 %
Stromaufnahme:	100 mA max.
Temperatur:	0 °C bis +50 °C (Betrieb) / -20 °C bis +65 °C (Lage)
Feuchtigkeit:	10 % bis 85 % rel. (Betrieb und Lagerung)
Kabellänge:	1,9 m
Schnittstelle:	USB
Lieferumfang:	Tastatur, Bedienungsanleitung
Kompatibilität:	Win 98SE / ME / 2000 / XP / Vista

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:	KeySonic ACK-540 U+		
Marke:	EAR888-62976468		
Artikelnummer:	12861 (GER)		
EAN-Code:	4250078143132		
Verpackungseinheit:	20 Stück / Karton		
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht ca.:	Tastatur:	291 x 29 x 197 mm	665 g
	inkl. Verpackung:	312 x 31 x 245 mm	860 g
	Karton:	520 x 325 x 335 mm	18,24 kg



Irrtümer und Auslassungen vorbehalten