

Bosch IXO VI - Schraubendreher

Produktbeschreibung: Bosch IXO VI - Schraubendreher - schnurlos
- Inbusaufnahme - 4.5 N·m - 3.6 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 0.603.9C7.000
EAN: 4053423215519

Beschreibung:

Volle Kontrolle bei allen DIY-Schraubarbeiten durch komplett variable Drehzahlsteuerung - die passende Drehzahl für jede Anwendung. Der zuverlässigste IXO aller Zeiten erleichtert die intuitive Arbeit in empfindlichem Material wie lackiertem Holz. Durch die individuelle Drehzahleinstellung ist Schluss mit gesplittetem Holz und beschädigten oder überdrehten Schrauben. Über die Akkuanzeige mit 3 LEDs ist die restliche Akkulaufzeit genau ersichtlich. Der IXO bietet eine große Auswahl an hilfreichen Aufsätzen für einen noch bequemeren Schraubvorgang und verschiedenste Anwendungen im und ums Haus. Vom Gebläse zum Anfachen der Grillkohle bis hin zum Korkenzieher oder der Gewürzmühle, gibt es für (fast) jede Gelegenheit den richtigen Aufsatz.

Key Selling Points:

- Volle Kontrolle mit komplett variabler Drehzahlsteuerung - nie wieder gesplittertes Holz oder beschädigte Schrauben
- Volle Information durch Akkuanzeige mit 3 LEDs - kein abrupter Abbruch dank ständiger Kontrolle des Akkuladezustands
- Volle Möglichkeiten dank Aufsatzschnittstelle - für alle Arbeiten im und ums Haus die perfekten Aufsätze
- Volle Flexibilität dank Akku und Micro-USB-Ladegerät - für einfaches Laden



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch IXO VI - Schraubendreher
Produkttyp	Schraubendreher - schnurlos
Geschwindigkeit	215 1/min
Spannfuttertyp	Inbusaufnahme
Max. Drehmoment (hart)	4.5 N·m
Max. Drehmoment (weich)	3 N·m
Batterie	3.6 V - Lithium-Ionen

Product Features:

- Vollständig variable Drehzahlsteuerung per Schalldruck
Vollständige Kontrolle bei Schraubarbeiten durch komplett variable Drehzahlsteuerung für bessere Ergebnisse in empfindlichen Materialien. Schluss mit gesplittetem Holz, beschädigten und überdrehten Schrauben - einfach den Schalter stärker drücken für eine höhere Drehzahl und weniger für eine geringere Drehzahl.
- Akkuanzeige mit 3 LEDs
Über die Akkuanzeige mit 3 LEDs lässt sich die genau verfolgen, wie lange man noch mit der Akkuladung arbeiten kann. Sobald die letzte LED blinkt, muss der



Akku geladen werden.

- Zwei Lademöglichkeiten durch Micro-USB
Noch nie war das Aufladen so flexibel - unterwegs einfach das Micro-USB-Ladegerät direkt mit dem Werkzeug verbinden. Alternativ das Werkzeug zu Hause einfach in die Ladestation legen und aufladen.
- Integriertes Streulicht
Das PowerLight-Konzept umfasst eine leistungsstarke integrierte LED, die in dunklen Umgebungen Streulicht für eine optimale Beleuchtung von Werkstücken bietet.
- Für jede Gelegenheit der richtige Aufsatz
Cheers! - vom Grillgebläse zum Anfachen des Grillfeuers über eine Gewürzmühle bis zum Winkelschrauber und Korkenzieher: Diese handlichen Aufsätze machen bei jeder Gelegenheit das Leben leichter.
- Praktisches Starter-Bit-Set
Alles Wichtige für den Start - der IXO-Schrauber umfasst 10 verschiedene Schrauberbits für alle wichtigen Anwendungen.

What's in the Box:

- Schraubendreher
- 10-teiliges Bit-Set, Batterieladegerät, USB-Kabel
- Koffer

