

Acer X1323WHP - DLP-Projektor - tragbar - 3D

Produktbeschreibung: Acer X1323WHP - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10

Gruppe: Projektoren
 Hersteller: Acer
 Hersteller Artikel Nr: MR.JSC11.001
 EAN: 4710180733594



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Acer X1323WHP - DLP-Projektor - tragbar - 3D |
| Gerätetyp | DLP-Projektor |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Lokalisierung | Ungarn |
| Helligkeit | 4000 lm |
| Kontrastverhältnis | 20000:1 (dynamisch) |
| Auflösung | WXGA (1280 x 800) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Milliarden Farben (30-Bit) |
| Lampentyp | UHP 210 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus |
| Videoeingang | (NTSC, SECAM, PAL) |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 260 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30 cm x 22 cm x 9.2 cm |
| Gewicht | 2.25 kg |

