

Lenovo V15 G2 ITL - 39.6 cm (15.6") - Core i5 1135G7 - 8 GB RAM - 256 GB SSD + 1 TB HDD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo V15 G2 ITL 82KB - Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Home 64-Bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe + 1 TB HDD - 39.6 cm (15.6") TN 1920 x 1080 (Full HD) - Iris Xe Graphics - Wi-Fi 5, Bluetooth - Schwarz - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 82KB0033GE
 EAN: 0195477552050

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo V15 G2 ITL - 39.6 cm (15.6") - Core i5 1135G7 - 8 GB RAM - 256 GB SSD + 1 TB HDD - Deutsch
Produkttyp	Notebook
Betriebssystem	Win 10 Home 64-Bit - Deutsch
Prozessor	Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	8 GB DDR4 (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	256 GB SSD - NVMe + 1 TB HDD / 5400 rpm
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Tastatur	Deutsch
Numerische Tastatur	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Batterie	Bis zu 5.5 Stunden
Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller

