

EIZO FlexScan EV2480-WT - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: EIZO FlexScan EV2480-WT - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - weiß

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Eizo
 Hersteller Artikel Nr: EV2480-WT
 EAN: 4995047057765



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2480-WT - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	14 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Leistungsmerkmale	USB 3,1 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 70 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.78 cm x 23 cm x 33.24 cm
Gewicht	7.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, TUV GS, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, China RoHS, CAN ICES-3 Class B, TUV Rheinland Flicker Free Certification