

APC Smart-UPS 750 LCD - USV - 500 Watt - 750 VA

Produktbeschreibung: APC Smart-UPS 750 LCD - USV - Wechselstrom 230 V - 500 Watt - 750 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz - für P/N: AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
 Hersteller: Schneider Electric
 Hersteller Artikel Nr: SMT750I
 EAN: 0731304269069,7313042690690

Beschreibung:
 Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemangement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation.

Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.

Key Selling Points:

- SmartSlot
- Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
- Grüner Betriebsmodus
- Unterstützt Kaltstart
- Energieverbrauchsmessgerät
- Hoher Online-Wirkungsgrad
- Anzeige des Termins für den Batterieaustausch
- Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
- Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS 750 LCD - USV - 500 Watt - 750 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	13.18 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V

Leistungskapazität	500 Watt / 750 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	6 x Strom IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	5 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.8 cm x 36.3 cm x 16.1 cm
Entwickelt für	P/N: AR4000MVX429, AR4000MVX432, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429

Product Features:

- SmartSlot
Customize UPS capabilities with management cards
- Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Prolongs battery life by regulating the charge voltage according to battery temperature
- Grüner Betriebsmodus
Patent-pending operating mode that bypasses unused electrical components in good power conditions to achieve very high operating efficiency without sacrificing any protection
- Unterstützt Kaltstart
Provides temporary battery power when the utility power is out
- Energieverbrauchsmessgerät
Provides actual kilowatt hours of usage for energy conscious users
- Hoher Online-Wirkungsgrad
Reduces utility costs, generates less heat
- Anzeige des Termins für den Batterieaustausch
Dynamically provides the month and year when battery replacement is recommended to aide in long term maintenance planning
- Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Provides clear and accurate information in multiple languages with the ability to configure the UPS locally with easy to use navigation keys
- Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simulates utility power to provide the highest degree of compatibility for active PFC (power factor corrected) servers and sensitive electronics

What's in the Box:

- CD mit Software, Dokumentations-CD, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, USB-Kabel