

### Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA6J - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 128 GB - 26.162 cm (10.3") - 4G

Produktbeschreibung: Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA6J - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 128 GB eMMC - 26.162 cm (10.3") TFT (1920 x 1200) - USB-Host - microSD-Steckplatz - 4G - Iron Gray

Gruppe: Tablets- und e-Book-Reader  
 Hersteller: Lenovo  
 Hersteller Artikel Nr: ZA6J0029SE  
 EAN: 0195477984660



#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) ZA6J - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 128 GB - 26.162 cm (10.3") - 4G
Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Bildschirm	26.162 cm (10.3") TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung - 1920 x 1200 - Multi-Touch
Prozessor	MediaTek Helio P22T (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.3 GHz
Speicherkapazität	128 GB eMMC
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Hintere Kamera	8 Megapixel
Vordere Kamera	5 Megapixel
Radio-Tuner-Typ	UKW-Radio
Besonderheiten	USB-Host
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.33 cm x 0.815 cm x 24.42 cm
Gewicht	460 g
Farbe	Iron Gray
Lokalisierung	Schweden
Umweltschutzstandards	, ENERGY STAR-qualifiziert

