

ASUS VY249HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: ASUS VY249HE - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr.: 90LM06A0-B01H70
 EAN: 4718017912969

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS VY249HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 75 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 30000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT); 5 ms (grau-zu-grau)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.1 cm x 18.5 cm x 39.3 cm
Gewicht	3.38 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8
Kennzeichnung	JIS Z 2801, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, BPR, ISO 22196:2011, POP, ISO 846 B

