

DeWALT BASIC VERSION DCD991NT-XJ - Bohrer/Schrauber

Produktbeschreibung: DeWALT BASIC VERSION DCD991NT-XJ -
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 3
Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13
mm - 95 N·m - 18 V

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: DeWALT
Hersteller Artikel Nr: DCD991NT-XJ
EAN: 5035048644584

Key Selling Points:

- Innovative Dreistufen-LED mit exakt ausgerichtetem Lichtkegel sowie extrem starker Leuchtstärke von 77 Lumen
- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe für effizienten Arbeitsfortschritt
- Elektronische Drehmomentkupplung mit präzisiertem elfstufigem Drehmomentmodul und zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- und Linkslauf
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht ermöglichen ermüdungsarmen Dauereinsatz
- Ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DeWALT BASIC VERSION DCD991NT-XJ - Bohrer/Schrauber
Produkttyp	Bohrer/Schrauber - schnurlos - 3 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit	0 - 450 / 0 - 1300 / 0 - 2000 1/min
Spannfuttertyp	Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße	1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)	95 N·m
Max. Drehmoment (weich)	66 N·m
Batterie	18 V - Lithium-Ionen