

### EloPOS System i5 - Wandhalterung mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 8500T 2.1 GHz - 16 GB - SSD 256 GB - LED 54.61 cm (21.5")

Produktbeschreibung: EloPOS System i5 - Wandhalterung mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - vPro - Win 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit - Monitor: LED 54.61 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen

Gruppe: Desktops & Server  
 Hersteller: Elo Touch Solutions  
 Hersteller Artikel Nr: E938113

Beschreibung:  
 Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15,6 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind.

#### Key Selling Points:

- Interaktiver Point-of-Sale
- Integrierter Erweiterungs-Hub
- Verschleißfestigkeit für härtesten Einsatz

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EloPOS System i5 - Wandhalterung mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 8500T 2.1 GHz - 16 GB - SSD 256 GB - LED 54.61 cm (21.5")
Typ	POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung)
Plattform-Technologie	Intel vPro Technology
Prozessor	1 x Intel Core i5 (8. Gen.) 8500T / 2.1 GHz (3.5 GHz) (6 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Cache-Speicher	9 MB
Cache pro Prozessor	9 MB
RAM	16 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)



Festplatte	SSD 256 GB - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	54.61 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 630
Audioausgang	Stereo
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit Edition
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.64 cm x 8.47 cm x 52.59 cm
Gewicht	6 kg



### Product Features:

- **Interaktiver Point-of-Sale**  
Das EloPOS-System wurde speziell auf maximale Flexibilität für die verschiedensten Umgebungen ausgelegt. Ob als festes Kassen- bzw. POS-System oder als Self-Service-Bestellterminal, mit dem EloPOS stellen Sie sicher, dass jede Berührung das liefert, was Ihre Mitarbeiter benötigen und Ihre Kunden erwarten.
- **Anschlüsse, Anschlüsse, Anschlüsse**  
Mit dem Erweiterungs-Hub lassen sich alle benötigten POS-Peripheriegeräte direkt anschließen. Von Kassenscannern, über Drucker bis Strichcodescanner und Bezahlterminals - die Konnektivität deckt alle Anwendungen ab. Zwei Modelle stehen zur Wahl, die sich jeweils perfekt in den Sockel des EloPOS-Standfußes bzw. in die Rückseite des Displays einpassen, um Ständer- oder Wandmontage zu unterstützen.
- **Verschleißfestigkeit für härtesten Einsatz**  
Rigoros getestet, gewährleistet das EloPOS-System überlegene Qualität und Zuverlässigkeit auf lange Zeit. Das spritzwasserdichte Gehäuse und das robuste Design für öffentlichen Publikumsverkehr widerstehen problemlos der hohen Beanspruchung in den meisten kommerziellen Einsatzumgebungen.

