

## ViewSonic VX3276-2K-MHD-2 - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR

Produktbeschreibung: ViewSonic VX3276-2K-MHD-2 -  
LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar)  
- 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 250  
cd/m<sup>2</sup> - 1200:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI,  
DisplayPort, Mini DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
Hersteller: ViewSonic  
Hersteller Artikel Nr: VX3276-2K-MHD-2-EU  
EAN: 0766907002959

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VX3276-2K-MHD-2 - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 75 Hz, HDMI: 75 Hz)
Pixelpitch	0.273 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1200:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.3 cm x 23 cm x 50.4 cm
Gewicht	6.2 kg
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, DDC-2B, DDC/CI, WEEE, PSE Mark, REACH, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, BIS, CU-EAC, GEMS

