

REV H05RR-F 3G1,5 - Verlängerungsrolle - 3000 Watt

Produktbeschreibung: REV H05RR-F 3G1,5 - Verlängerungsrolle - Wechselstrom 230 V - 3000 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4 - 25 m - Schwarz, grün

Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller: REV Ritter
Hersteller Artikel Nr: 0010215412
EAN: 4006341715821



Key Selling Points:

- Zur vorübergehenden Verwendung im Freien, IP 44
- Trommelscheiben aus schlagfestem Kunststoff
- Thermoschalter als Überhitzungsschutz, mit Wiederanlaufsperr
- Drehbarer Wickelgriff
- Gummi-Schutzkontaktkupplung
- Ständer aus verzinktem Stahlrohr
- Federnde Lagerung des Trommelkörpers
- Feststellbremse, verschiebbar
- Kabelclip zur Leitungsfixierung
- Komfortabler Tragegriff
- Verlängerungstrommel mit frei beweglicher Kupplung
- Fixierung für den Stecker in der Trommel

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	REV H05RR-F 3G1,5 - Verlängerungsrolle - 3000 Watt
Gerätetyp	Verlängerungsrolle - extern
Kabellänge	25 m
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	3000 Watt
Farbe	Schwarz, grün