

OPPO Reno4 Z 5G - tintenschwarz - 5G - 128 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: OPPO Reno4 Z 5G - Smartphone - Dual-SIM - 5G NR - 128 GB - 5.7" - 2400 x 1080 Pixel (401 ppi (Pixel pro Zoll)) - LTPS - RAM 8 GB - 4x x Rückkamera (2x front cameras) - ColorOS - tintenschwarz

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: OPPO
 Hersteller Artikel Nr: 5984030



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OPPO Reno4 Z 5G - tintenschwarz - 5G - 128 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 5G
Hersteller-Modellnummer	CPH2065
Anzeige	LCD-Anzeige - 2400 x 1080 Pixel - 17 cm (6.7") - 401 ppi (Pixel pro Zoll) - LTPS - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Prozessor	MediaTek MT6873V / 2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Mali-G57 MC4
Speicher	128 GB - RAM 8 GB
Betriebssystem	ColorOS 7.2 (basiert auf Android 10)
Hintere Kamera	48 Megapixel Fokus: automatisch
2. hintere Kamera	8 Megapixel - Weitwinkelobjektiv
Dritte Rückkamera	2 Megapixel - Monochrom
Vierte Rückkamera	2 Megapixel - Monochrom
Vordere Kamera	16 Megapixel
2. vordere Kamera	2 Megapixel Kamera mit 3D-Tiefensensor
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Face recognition, fingerprint reader (side)
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Farbe	Tintenschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.5 mm x 8.1 mm x 163.8 mm
Gewicht	184 g

