

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 - 35.6 cm (14") - Core i5 1135G7 - Evo - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch

Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY - Flip-Design - Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Evo - Win 10 Pro 64-Bit - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Iris Xe Graphics - NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth - 4G - Storm Gray - kbd: Deutsch



Gruppe: Notebooks
 Hersteller: Lenovo
 Hersteller Artikel Nr: 20XY003GGE
 EAN: 0195713354011

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 - 35.6 cm (14") - Core i5 1135G7 - Evo - 16 GB RAM - 512 GB SSD - Deutsch
Produkttyp	Notebook - Flip-Design
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit - Deutsch
Plattform-Technologie	Intel Evo
Prozessor	Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / 8 MB Cache
Speicher	16 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	512 GB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe
Optisches Laufwerk	Kein optisches Laufwerk
Bildschirm	35.6 cm (14") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA
Grafik	Intel Iris Xe Graphics
Eingabegerät	Digitalisierer, TrackPoint, Digitalstift, UltraNav
Tastatur	Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Wireless Broadband (WWAN)	4G LTE
Batterie	Bis zu 23.9 Stunden
Besonderheiten	Beschleunigungssensor, Näherungssensor
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Farbe	Storm Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.44 cm x 22.3 cm x 1.499 cm
Gewicht	1.399 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm	TopSeller
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold