

## ViewSonic VG2440V - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: ViewSonic VG2440V - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ViewSonic  
 Hersteller Artikel Nr: VS18402

### Beschreibung:

Der ViewSonic VG2440V ist ein 24-Zoll-Full-HD-Videokonferenzmonitor, der sofort einsatzfähige Videokonferenz- und Live-Streaming-Funktionen bietet. Die integrierte Full-HD-Webcam ermöglicht eine einfache Einstellung der vertikalen Winkel, um sich bei VC-Anrufen besser in Szene zu setzen und durch unterschiedliche Kamerawinkel ansprechendere Inhalte zu erstellen, während der einfach zu bedienende Abdeckschieber bei Nichtgebrauch für absolute Privatsphäre und Sicherheit sorgt. Das VG2440V bietet das volle Spektrum an ergonomischer Flexibilität: Es lässt sich neigen, schwenken, drehen und in der Höhe verstellen, um sich an jedes Setup und jeden Arbeitsablauf anzupassen. Die integrierten Mikrofone und die beiden nach vorne gerichteten Lautsprecher sorgen dafür, dass Sie mit absoluter Klarheit und Professionalität hören und gehört werden.

### Key Selling Points:

- Integrierte Full-HD Webcam und Mikrofon
- Neigbare Webcam zur besseren Präsentation
- Webcam Schieberverschluss für ihre Sicherheit und Privatsphäre
- Ergonomischer Standfuß mit Schnellverschluss
- Nach vorn gerichtete Stereo Lautsprecher

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VG2440V - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21.8 W
Leistungsmerkmale	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	54.9 cm x 5 cm x 35.2 cm
Gewicht	3.6 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, cTUVus, Mexico Energy label, Mexico CoC

### Product Features:

- All-in-One-Setup für Videokonferenzen und Live-Streaming**  
 Ausgestattet mit einer integrierten Full HD-Webcam, einem Mikrofon, zwei Lautsprechern an der Vorderseite und unterstützender Software bietet der VG2440V hochwertige, sofort einsatzbereite Videokonferenz- und Streaming-Funktionen.
- Mehr Kontrolle darüber, wie Sie gesehen werden**  
 Stellen Sie den vertikalen Winkel der Webcam einfach um bis zu 5 Grad in beide Richtungen ein, um sicherzustellen, dass Sie, Ihr Team oder Ihre Inhalte jedes Mal perfekt in Szene gesetzt werden.
- Einfache Schiebeabdeckung sorgt für Privatsphäre und Sicherheit**  
 Die eingebaute Webcam verfügt über eine einfach zu bedienende Schiebeabdeckung, die für absolute Privatsphäre und Sicherheit sorgt, wenn sie nicht benutzt wird. Schieben Sie sie auf, wenn die Kamera eingeschaltet ist, und schieben Sie sie einfach wieder zu, wenn Sie nicht gebraucht wird.
- Klarer Klang für alle durch integrierte Lautsprecher und Mikrofon**  
 Gewährleistet eine hohe Audioqualität bei allen Videoanrufen und Live-Streams mit integrierten Mikrofonen und zwei Lautsprechern an der Vorderseite, die für kristallklaren Sound für Sie und Ihre Zuhörer sorgen.
- Einfaches Multi-Tasking für mehr Effizienz**  
 Arbeiten Sie intelligent mit effizienter OSD-Steuerung durch den vDisplay Manager. Personalisieren Sie geteilte Bildschirmanzeigen, starten Sie Anwendungen automatisch und passen Sie die Anzeigeeinstellungen an, um die Multitasking-Fähigkeiten und die Gesamteffizienz zu maximieren.
- Vollkommene ergonomische Flexibilität**  
 Schwenken Sie das Display mühelos um bis zu 120 Grad, neigen Sie es um bis zu 40 Grad, heben Sie es um bis zu 130 mm an, oder schwenken Sie es um 90 Grad für die Hochformatansicht. Der VG2440V bietet die volle Bandbreite an ergonomischer Flexibilität für jede Aufgabe und jeden Arbeitsablauf.
- Überzeugend aus allen Blickwinkeln**  
 Die SuperClear IPS-Panel-Technologie liefert eine erstklassige Bildqualität von oben, unten, vorne und von der Seite - für akkurate und lebendige Farben mit gleichbleibender Helligkeit aus jedem Blickwinkel.
- Modernste Eye-Care Technology**  
 Eliminieren Sie Augenbelastung und Ermüdung nach längerer Nutzung mit der Flicker-Free-Technologie und einem Blaulichtfilter. Greifen Sie einfach über den vDisplay Manager auf die Einstellungen zu und geben Sie personalisierte Helligkeits- und Kontraststufen für verschiedene Tageszeiten vor.
- Müheloses Einrichten in 4 Schritten**  
 Sofortige Montage ohne Fachwissen. Öffnen Sie einfach den Karton, schrauben Sie die Bodenplatte an die Säule, rasten Sie den Ständer über die Schlitze auf der Rückseite des Monitors ein und heben Sie das fertig montierte Display aus dem Karton.
- Umweltfreundliche, biologisch abbaubare Verpackung**  
 Der VG2440V wird in einer papierbasierten Verpackung ausgeliefert, die eine einfache Entsorgung durch Recycling ermöglicht. Die Handlöcher und der einfarbigen Druck vermeiden zusätzlich Plastik und Schadstoffe.

