

DIGITUS 254 mm (10") 1HE Fachboden

DN-10-TRAY-2
EAN 4016032474265



44x254x200 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Die 10" Fachböden von DIGITUS® bestehen aus einem stabilen, perforierten Lochblech und lassen sich schnell und einfach an den vorderen 10"-Profilen installieren. Die Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial und ist somit direkt einsatzbereit. Benutzen Sie die DIGITUS® 10" Fachböden zur Ablage von Komponenten, welche nicht direkt in Ihrem 10" Gehäuse befestigt werden.

- Stabiles, perforiertes Lochblech
- Komplett mit Befestigungsmaterial

- Befestigung an den vorderen 10" Leisten
- Breite x Tiefe Ablagefläche im Inneren: 210 x 200 mm
- Breite x Tiefe des gesamten Fachboden außen: 254 x 200 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Zoll Abmessung (IEC 60297): 254 mm (10")
- HE: 1
- Traglast: 25 kg
- Geeignete Schranktiefe: alle
- Einbau Typ: Festeinbau

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	5,40	25,60	20,50	4,60	2.414,08
Innen-VPE	1	5,40	25,60	20,50	4,60	2.414,08
Einzel-VPE	1	5,40	25,60	20,50	4,60	2.414,08
Netto einzeln ohne VP	1	5,30	25,60	20,50	4,60	2.414,08

Weitere Anwendungsbilder:

