

OLYMPIA

Aktenvernichter Modell PS 53 CC



Schneideart: Partikelschnitt

Kapazität pro Schneidevorgang: bis zu 6 Blätter 80g/qm-Papier
gleichzeitig oder einer Kreditkarte

Entstehende Schneidereste: bei Papier und Karte 4 x 40 mm Partikel

Sicherheitsstufe P4 nach DIN 66399

Qualitätsstahlschneidewerk

Antriebsmotor mit Überhitzungsschutz

Automatische Start- und Stoppfunktion

Wahlschalter für Aus, Automatik und Rücklauf

Auffangbehälter mit Sichtfenster für die Schnittreste

Eingabebreite des Papierschneidewerks: bis zu 220 mm, zuklappbar

Volumen des Auffang-/ Sammelbehälters: 13 L

Geräusch: max. 73 - 75 dB

Geschwindigkeit: 2 m/Min

Spannungsversorgung: 230V, 50Hz, 1,3A, 300 Watt

Gesamtabmessung: 303 x 170 x 428 mm

Gewicht: ca. 3,6 kg

Zertifikate: CE, RoHS, GS

Farbe: schwarz oder weiß

Art.Nr.: 2708 (schwarz); 2709 (weiß)

EAN: 4030152027088 (schwarz); 4030152027095 (weiß)

OLYMPIA

